

KHA 18 LTX (600210890) Akku-Hammer
18V ; Karton

Bestell-Nr. 600210890
EAN 4007430261595



Abbildung stellvertretend



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Werte

Kennwerte

Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J
Max. Schlagzahl	4000 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	2.9 kg

Vibration

Hammerbohren Beton	15 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meisseln	13.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
Tragegurt
MetaLoc Koffereinlage
gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag