

**MT 18 LTX (613021890) Akku-Multitool**  
**18V ; Karton**

Bestell-Nr. 613021890  
EAN 4007430277558



Abbildung stellvertretend



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**Technische Werte**

**Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Schwingzahl bei Leerlauf	7000 - 18000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

**Vibration**

Oberfläche schleifen	7.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schaben	11.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Sägen mit Tauchsägeblatt	13 m/s <sup>2</sup>
Sägen mit Segmentsägeblatt	11.6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	3 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	88 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)  
5 Haftscheifblätter 93 mm P 120  
Absaugadapter  
Multiadapter  
MetaLoc Koffereinlage  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät  
Dreieckscheifplatte 93 mm mit Kletthaftung  
5 Haftscheifblätter 93 mm P 80