

**BP-2638**

## Crepe Maker

Backfläche Ø 30 cm - Einstellbarer Thermostat

Crêpe Maker mit regulierbarem Thermostat backt die leckersten Crêpes und Pfannkuchen. Der Teller mit Ø 30 cm ist mit einer Antihafbeschichtung versehen, die das Anhaften des Teiges am Teller verhindert. Inkl. ein hölzerner Teigteiler und Spachtel.

Größe der Bratfläche	Ø 30 cm
Regelbarer Thermostat	Ja
Kabelaufwicklung	Ja
Holzspachtel	Ja
Hölzerner T-Stick	Ja
Antihafbeschichtung	Ja
Einfach zu reinigen	Ja
Anti-Rutsch-Füße	Ja
Kontrolllampen	Ja
Bereitschaftsanzeigen	Ja
Kabellänge	0,8 m
Leistung	1200 W



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8516607000

Verpackung: h x b x D (cm): 11 x 34.8 x 33.3 | EAN-Nr. Produkt: 8713016097491 | Bruttogewicht (kg): 1.8 | Nettogewicht (kg): 1.4

Umkarton: h x b x D (cm): 34.9 x 45.6 x 36.3 | EAN-Nr. Umkarton : 8713016097507 | Bruttogewicht (kg): 7.8

Stückzahlen: pro per Umkarton: 4 | Auf Palette: | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 2048 / 4268 / 4872