

**W 750-125 (603605000) Winkelschleifer  
Karton**

Bestell-Nr. 603605000  
EAN 4061792153448



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Robuster Motor
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

**Technische Werte****Kennwerte**

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	475 W
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	7000 /min
Drehmoment	1.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	1.8 kg
Kabellänge	2.5 m

**Vibration**

Oberfläche schleifen	8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Schutzhaube  
Stützflansch  
Zweilochmutter  
Zusatzhandgriff  
Zwei Lochschlüssel