

PowerMaxx CC 12 BL (600348840) Akku-Winkelschleifer 12V ; MetaLoc

Bestell-Nr. 600348840

EAN 4061792174719



Abbildung stellvertretend



- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Technische Werte**Kennwerte**

Akkuspannung	12 V
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Max. Schnitttiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	20000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	0.8 kg

Vibration

Oberfläche schleifen	4 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Trennschutzhauben-Clip
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox
Innensechskantschlüssel
MetaLoc Koffer
ohne Akkupack, ohne Ladegerät