

Mercury Aktenvernichter RLX20 Partikelschnitt

2102446

Produktbeschreibung

Dieser ausgereifte Mercury Aktenvernichter für große Büros zerkleinert Dokumente in kleine Partikel und gewährleistet somit gute Sicherheit. Er verarbeitet bis zu 20 Blatt (80 g/m²) auf einmal und verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb sowie einen praktischen Ausziehrahmen für recycelbare Abfallsäcke (Auffangvolumen 1250 Blatt).

Funktionen

- Vernichtet bis zu 22 Blatt (70 g/m²) in einem Vorgang
- Sonstige Merkmale wie der RLSM9
- 4 x 40 mm Partikelschnitt (Sicherheitsstufe P-4)

Technische Daten

- **Garantiezeit** 2 Jahre



Produktinformationen

Tiefe	530mm
Breite	540mm
Höhe	905mm
Durchschnitts-gewicht	52.25kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe	1003mm
Breite	675mm
Höhe	716mm
Durchschnitts-gewicht	70.4kg
UPC#	5028252062237
Einheit Menge	1

Umverpackung Informationen

Tiefe	1200mm
Breite	1000mm
Höhe	750mm
Durchschnitts-gewicht	100kg
UPC#	95028252062230
Einheit Menge	1

Versand Informationen

Ursprungsland	CN
Mindestbestellmenge	1