

01.335010.01.001

Staubsauger EcoQuiet

Extrem leise: 62 dB - A++ Bewertung

Leistungsstarker und extrem leiser Staubsauger, nur 62 dB. Hat ein Display zur Anzeige der Geschwindigkeitsstufen und eine digitale Fernbedienung am Griff. Mit 3 l Fassungsvermögen und HEPA-Filter.

Schlauch mit Saugkraftkontrolle am Griff	Ja
Anzeige / Display	Ja, LED
Energieklasse	A++
Staubaufnahme auf Teppichen	C-Klasse
Staubaufnahme auf harten Böden	A-Klasse
Staub-Rückhaltung	A-Klasse
Geräuschpegel	62 dB
Teleskoprohr	Ja
Rohrlänge	90 cm
Kabellänge	7 m
Bürste inklusive	Ja
Easy Clean Staubsaugerbeutel inkl.	2 U4 Mikrofaser Staubbeutel
Inhalt	3 L
Leistung	450 W



Logistische Daten - Intrastat Code: 8508110000

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 57 x 35,5 x 32 | EAN-Nr. Produkt: 8713016076762 | Bruttogewicht (kg): 7,7 | Produkt-Nettogewicht (kg): 5,9

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 57 x 35,5 x 32 | EAN-Nr. Umkarton : 8713016076779 | Bruttogewicht (kg): 7,7

Stückzahlen: pro per Umkarton: 1 | Auf Palette: 31 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 384 / 792 / 924

