

**PowerMaxx SSE 12 BL (602322800) Akku-Säbelsäge**  
**12V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55; Kunststoffkoffer**

Bestell-Nr. 602322800  
EAN 4061792157354



Abbildung stellvertretend



- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

**Technische Werte****Kennwerte**

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.7 kg

**Vibration**

Sägen Spanplatte	17 m/s <sup>2</sup>
Sägen Holzbalken	14.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	78 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Säbelsägeblatt für Holz und Metall  
2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah)  
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
Kunststoffkoffer