

BRAUN Compagno Serie



Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch eine hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.

Modelle	8x26 WP	10x26 WP	8x34WP
Vergrößerung:	8x	10x	8x
Linsendurchmesser:	26 mm	26 mm	34 mm
Prisma:	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Objektiv:	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsenvergütung:	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung
Lichtstärke:	10,56	6,76	17,64
Dämmerungszahl:	14,42	16,12	16,49
Sehfeld:	6,8° (118,6 m/1000 m)	5,6° (98 m/1000 m)	7,0° (124 m/1000 m)
Fokussierung:	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille:	3,25 mm	2,6 mm	4,2
Pupillenschnittweite:	16 mm	14,1 mm	17,4
Min. Nahdistanz:	4 m	4 m	4 m
Dioptrienausgleich:	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand:	56 – 74 mm	56 – 74 mm	56 – 74 mm
Wasserdicht			
(max. Tiefe/Zeit):	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min
Nitrogengefüllt:	ja	ja	ja
Stativgewinde:	ja	ja	ja
Augenmuschelsystem:	Gummi Twist-up	Gummi Twist-up	Gummi Twist-up
Abmessungen (ca.):	117 x 115 x 40 mm	117 x 115 x 40 mm	130 x 126 x 45 mm
Gewicht (ca.):	325 g	325 g	450 g
Art.-Nr.:	20000	20001	20002
EAN:	40 00567 20000 0	40 00567 20001 7	40 00567 20002 4

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.