

Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF432C16BBA/16
EAN: 0740617319378

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten	CL16 (16-20-20)
Leistungsmerkmale	On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, anpassbare RGB-Beleuchtung mit aggressivem Styling, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold