

# VIVOTEK FD9366-HV (3.6mm) Fixed Dome Netzwerkamera H.265 2MP WDR Pro

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3825
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	FD9366-HV (3.6MM)
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469350894

**VIVOTEK**



**VIVOTEK FD9366-HV 3.6mm feststehende Dome Netzwerkkamera, für Außenbereich, die IR-Funktion sorgt in völliger Dunkelheit für Beleuchtung, Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz, Wetterfestes IP67/IP66 und vandalensicheres IK10-Gehäuse, WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohen Kontrasten**

Die FD93666 ist eine feststehende Dome-Netzwerkkamera für den Außenbereich mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 FPS. Mit der neuesten VIVOTEK WDR Pro Technologie ist die Kameraserie in der Lage, sowohl bei schwachem Licht als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast Bilder von höchster Qualität aufzunehmen.

Die integrierte IR-Funktion kann in völliger Dunkelheit für Beleuchtung sorgen. Mit der Smart IR-Funktion passt die Firmware automatisch die IR-Intensität für Objekte, die zu nahe kommen an, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Die Kamera unterstützt die WDR-Funktion mit einem Wirkungsgrad von bis zu 120 dB. Diese Modelle unterstützen die lokale Speicherung von Videos auf MicroSD-Karten, falls der Netzwerkdienst unterbrochen werden sollte.

Die Kameras verfügen außerdem über eine konfigurierbare Bewegungserkennung und Manipulationserkennung mit bis zu 5 Maskenbereichen.

- H.265-Kompressionstechnologie
- 30 fps @1920x1080
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohen Kontrasten
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz

- Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 20 Meter
- Wetterfestes IP67 und IP66, vandalensicheres IK10-Gehäuse
- Eingebautes 802.3af Compliant PoE
- Eingebauter MicroSD /S D HC /S D XC Card Slot für On-Board-Speicher
- Video Rotation für Korridorszenarien

### Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9366-HV (3.6mm) Fixed Dome Netzwerkamera, Schnellinstallationsanleitung, Schraubendreher, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.9" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 3.6 mm
Objektivblickwinkel	89° (Horizontal), 47° (Vertical), 105° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.15 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	±30°

Neigebereich	90°
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Betriebstemperatur	-25°C ~ 60°C (-13°F~ 140°F) (IR off), -25°C ~ 55°C (-13°F~ 131°F) (IR on)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Höhe	54 mm
Breite	98 mm
Tiefe	110.8 mm
Gewicht	400 g
Verpackungshöhe	110 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Paketgewicht	0.569 kg