

VIVOTEK IB9367-EHT-v2 (5-50 mm) Bullet Netzwerk Kamera 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro

Artikelnummer	21.19.3838
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IB9367-EHT-v2 (5-50M)
EAN (Einzelstück)	4710469352287

VIVOTEK



Die IB9367-EHT-v2 ist eine feststehende Bullet-Netzwerkamera für den Außenbereich, die eine Auflösung von 1920x1080 bei bis zu 60 FPS bietet. Das Weitwinkelobjektiv ist besonders für die Überwachung großer Bereiche geeignet.

Die IB9367-EHT-v2 ist eine neu überarbeitete Fixed Bullet-Netzwerkamera für den Außenbereich, die eine Auflösung von 1920 x 1080 bei bis zu 60 FPS bietet mit einem Telezoom 5-50 mm Objektiv zur Überwachung aus der Ferne. Diese gut gestaltete, für den Außenbereich geeignete Kamera verfügt über die neueste VIVOTEK SNV-, WDR Pro- und Smart IR II-Technologie, um eine klare Bildqualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch bei Umgebungen mit hohem Kontrast zu bieten. Es bietet auch eine Vielzahl integrierter Cybersicherheitsfunktionen und KI-gestützter Videoanalyse mit IP66, IP67, IK10, NEMA 4X und unterstützt den Betrieb ohne Heizung bei Temperaturen von -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °C). °F) und ist damit ideal für verschiedene Outdoor-Überwachungsszenarien.

- 60 fps @ 1920x1080, 5 ~ 50 mm Objektiv
- H.265-Komprimierungstechnologie mit Smart Stream III
- Installationsfreundliches Design
- Witterungsbeständig IP66, IP67 und Vandalismus-Sicher IK10, NE MA 4X-zertifizierter Schutz
- SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
- Eingebaute IR-Strahler bis zu 50/100 m mit Smart IR II
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Cyber-Schutz über Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Lieferumfang	VIVOTEK IB9367-EHT-v2 (5-50mm) Bullet Netzwerk Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Produktetiketten, Ausrichtungsaufkleber, L-Schlüssel, Schraubenpaket, wasserdichtes Zubehörpaket, Sonnenschutzdach, E/A-Kabel
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	5-50mm: f = 5 ~ 50 mm
Objektivblickwinkel	47° ~ 8° (Horizontal), 26° ~ 5° (Vertical), 55° ~ 9° (Diagonal)

Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	±180°
Neigebereich	90°
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Betriebstemperatur	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) (IR off), -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)(IR on)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Gewicht	2 kg