

### Nokia 6310 - Dunkelgrün - 8 MB - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: Nokia 6310 - Mobiltelefon - Dual-SIM - 8 MB - microSD slot - RAM 16 MB 0,3 MP - Nokia Series 30+ - Dunkelgrün

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Nokia  
 Hersteller Artikel Nr: 16POSE01A06  
 EAN: 6438409066114



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia 6310 - Dunkelgrün - 8 MB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon
Anzeige	- 7.1 cm (2.8")
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	Unisoc 6531F
Speicher	8 MB - RAM 16 MB
Unterstützte Speicherkarte	microSD Steckplatz
Hintere Kamera	0,3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar
SIM-Karte	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 1167 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 520.8 Stunden
Farbe	Dunkelgrün
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56 mm x 14.1 mm x 135.5 mm

