

ASUS ROG Strix XG27UQR - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR

Produktbeschreibung: ASUS ROG Strix XG27UQR - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05A0-B02370
 EAN: 4711081139157

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Strix XG27UQR - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-Sync Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	63.364 cm x 25.45 cm x 52.236 cm
Gewicht	8 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

