

### ASUS 4G-AC86U - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS 4G-AC86U - Wireless Router - WWAN - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band Wartung nicht enthalten

Gruppe: Bridges & Router  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90IG05R0-BM9100  
 EAN: 4718017730327



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS 4G-AC86U - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Zellprotokoll	HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, NTP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Stateful Packet Inspection (SPI), Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, MIMO-Technologie, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, Unterstützung für Multicast-Rate-Einstellung, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Smart QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, RangeBoost, Denial of Service (DoS) protection, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WAN-Bridge-Support, NAT Passthrough
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.2 cm x 10 cm x 32.5 cm



Gewicht

787 g

