

## Elo 5053L - Commercial Grade - LED-Monitor - 4K - 127 cm (50")

Produktbeschreibung: Elo 5053L - Commercial Grade - LED-Monitor - 127 cm (50") - offener Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 9.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Elo Touch Solutions  
 Hersteller Artikel Nr: E666042

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 5053L - Commercial Grade - LED-Monitor - 4K - 127 cm (50")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 127 cm (50") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Reaktionszeit	9.5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	116.21 cm x 6.2 cm x 68.27 cm
Gewicht	25.76 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, cUL, NOM, UL 60950, CB, CCC, IC, EAC, China RoHS, RCM, IK07, IEC/EN 60950-1, UL 62368-1, IEC/EN 62368-1, HDCP

