

Acer Extensa 15 EX215-54 - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Acer Extensa 15 EX215-54 - Lay-Flat-Design - Core i3 1115G4 - Win 10 Pro 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Charcoal Black - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Acer
 Hersteller Artikel Nr: NX.EGJEG.007
 EAN: 4710886584803

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Extensa 15 EX215-54 - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook - Lay-Flat-Design
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 (4.1 GHz) / 6 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	256 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	2 Zellen - bis zu 8 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution
Farbe	Charcoal Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.34 cm x 23.84 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
SAR	0,93 W/kg (Körper), 0,93 W/kg (Gliedermaße), 0,93 W/kg (Kopf)

