

HP Pavilion Gaming 17-cd2075ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 11370H - 16 GB RAM - 512 GB SSD + 1 TB HDD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP Pavilion Gaming 17-cd2075ng - Core i7 11370H - Win 10 Home 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe + 1 TB HDD - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 3050 Ti / Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - nachtschwarz, Chrome Green (Logo), Lackierung - kbd: Deutsch - mit HP 2 years Pickup and Return Bundled Warranty Extension for Mid Range Notebooks

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 482L4EA#ABD
 EAN: 0196068239749



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Pavilion Gaming 17-cd2075ng - 43.9 cm (17.3") - Core i7 11370H - 16 GB RAM - 512 GB SSD + 1 TB HDD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 11370H (4.8 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe + 1 TB HDD / 7200 rpm
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz
Grafik	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja (Acid Green)
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	3 Zellen
Besonderheiten	Beschleunigungssensor
Farbe	Nachtschwarz, Chrome Green (Logo), Lackierung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 28.2 cm x 2.55 cm
Gewicht	2.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Services im Bundle	HP 2 years Pickup and Return Bundled Warranty Extension for Mid Range Notebooks