

## G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL17 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe: RAM  
Hersteller: G.Skill  
Hersteller Artikel Nr: F4-3600C17Q-32GVK  
EAN: 4719692010285



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 4 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten	CL17 (17-18-18-38)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Vier-Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V