

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") - HDR

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG28UQL1A - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 4xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0780-B01170
 EAN: 4711081043362

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG28UQL1A - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	4xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.95 cm x 21.38 cm x 53.98 cm
Gewicht	6.89 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

