

## ASRock B450M Pro4 R2.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450

Produktbeschreibung: ASRock B450M Pro4 R2.0 - Motherboard -  
micro ATX - Socket AM4 - AMD B450  
Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1,  
USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN -  
Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD  
Audio (8-Kanal)

Gruppe: Motherboards  
Hersteller: ASRock  
Hersteller Artikel Nr: 90-MXBEG0-A0UAYZ



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B450M Pro4 R2.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	AMD B450
Prozessorsocket	1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen 2000 Series/ 3000 Series/ 5000 Series)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Max. zugewiesene RAM-Größe	16 GB
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet