

HP Pavilion 13-bb0275ng - 33.8 cm (13.3") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP Pavilion 13-bb0275ng - Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Lackoberfläche (Unterteil), sandgestrahlt, eloxiert (Abdeckung und Tastaturrahmen), Natural Silver Aluminium - kbd: Deutsch - mit HP 2 years Pickup and Return Bundled Warranty Extension for Mid Range Notebooks

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 301G3EA#ABD
 EAN: 0195697191190

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP Pavilion 13-bb0275ng - 33.8 cm (13.3") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	33.8 cm (13.3") WLED 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.5 Stunden
Sicherheit	Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Lackoberfläche (Unterteil), sandgestrahlt, eloxiert (Abdeckung und Tastaturrahmen), Natural Silver Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 20.5 cm x 1.77 cm
Gewicht	1.24 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Services im Bundle	HP 2 years Pickup and Return Bundled Warranty Extension for Mid Range Notebooks

