

Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF436C18BBK4/128
EAN: 0740617319712

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	128 GB: 4 x 32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten	CL18 (18-22-22)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Vier-Kanal, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold