

Canon PIXMA TR4650 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TR4650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6.4 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 5072C006AA
 EAN: 4549292185638

Beschreibung: Das edle, vielseitige und benutzerfreundliche Multifunktionssystem lässt sich ganz einfach einrichten und kann drucken, kopieren und mit dem 20-Blatt-ADF sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Arbeiten zu Hause.

- Key Selling Points:
- Einfach einrichten, einfach bedienen
 - Einfach und intelligent
 - Zu Hause und im Büro hochwertig drucken
 - Umweltfreundlich

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TR4650 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1200 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6.4 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max.	33.6 Kbps
Faxübertragungsgeschwindigkeit	
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	215.9 x 676 mm (Max)



Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 29.5 cm x 18.9 cm
Gewicht	5.8 kg

Product Features:

- Einfach einrichten, einfach bedienen
Per WLAN kannst du mit der Canon PRINT App das Multifunktionssystem von einem Mobilgerät aus steuern und so ganz einfach drucken, scannen und kopieren.
- Einfach und intelligent
Per Smartphone oder über das Internet lässt sich das Multifunktionssystem ganz einfach einrichten. Zu den intelligenten, benutzerfreundlichen Funktionen gehören das einfache Auswechseln der Tintenpatronen, die verbesserte Papierzufuhr und die Erinnerung an die Dokumentenentnahme.
- Zu Hause und im Büro hochwertig drucken
Die Pigmenttinte sorgt für gestochen scharfen Text, während Farbstofftinten für lebendige Farben in Dokumenten und Fotos sorgen - für ein gestochen scharfes, professionelles Ergebnis und Fotos, die Freude bereiten.
- Umweltfreundlich
Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, werden weniger Kunststoffverpackungen verwendet, was zu einer Reduzierung des Kunststoffabfalls um ca. 65% führt.