



LED Lenser H3.2 - Stirnband-Taschenlampe - Schwarz - Rot - Metall - Kunststoff - IPX4 - LED - 1 Lampen

120lm - 75° - 3x AAA - 6h - IPX4 - max. 100m

Gruppe	Taschenlampen & Laserpointer
Hersteller	LED Lenser
Hersteller Art. Nr.	500768
EAN/UPC	4058205000673

Marketing

Licht an für die Neuauflage

Der Allrounder für den Alltag ist noch besser geworden: Das Nachfolgemodell der H3 beeindruckt mit deutlich verbesserter Laufzeit und einer Leuchtweite, die strahlen lässt. Das ergonomische Design garantiert Tragekomfort und der schwenkbare Lampenkopf schont den Nacken, ob beim Spaziergang mit Hund oder bei Arbeiten im Haus. Und dank Advanced Focus System geht der Blick direkt aufs Wesentliche. Zum Beispiel auf den günstigen Preis.

- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte³ Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Herausragende Ledlenser Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- Laufzeitoptimiert – bis zu 60 Stunden¹ in der niedrigsten Einstellung
- Gute Lichtleistung – bis zu 100 Meter¹ Leuchtweite mit bis zu 120 Lumen Lichtstrom
- Preiswertes Leichtgewicht für den Alltag – wiegt mit Batterien nur 133 Gramm
- Komfortabel und ergonomisch – optimale Gewichtsverteilung
- Stufenloses Dimmen auf bis zu 5 Lumen – einstellbar durch einen Regler an der Batteriebox
- Nackenschonend – immer optimaler Leuchtwinkel durch um 75° schwenkbaren Lampenkopf
- Batteriebetrieben – drei AAA-Alkaline-Batterien (Micro, 1,5 V) kommen zum Einsatz

Ausführliche Details

Allgemein

Lampentyp	LED
Lichtleistung	120 lm

Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Gewicht	99 g
Kopfdurchmesser	2,8 cm
Batteriespannung	1,5 V
Akku-/Batterietyp	AAA
Batterielebensdauer	6 h
Verpackungstiefe	76 mm
Verpackungshöhe	205 mm
Verpackungsbreite	112 mm
Produktfarbe	Black,Red
Gehäusematerial	Metal,Plastic
Taschenlampen-Typ	Stirnband-Taschenlampe

Ausführliche Details

Technische Details	
Temperaturbereich in Betrieb	-20 - 40 °C
Dimmbar	Ja
Beleuchtung	
Lampentyp	LED
Lichtstrahl-Entfernung (max.)	100 m
Lichtfarbe	Weiß
Manueller Fokus	Ja
Lichtleistung	120 lm
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	99 g
Kopfdurchmesser	2,8 cm
Energie	
Batteriespannung	1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien	3
Akku-/Batterietyp	AAA
Batterielebensdauer	6 h
Verpackungsinformation	
Paketgewicht	116,3 g
Verpackungsart	Sichtverpackung
Verpackungstiefe	76 mm
Verpackungshöhe	205 mm
Verpackungsbreite	112 mm
Lieferumfang	
Batterien enthalten	Ja
Design	
Produktfarbe	Black,Red
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX4
Wasserfest	Nein
Einstellbares Kopfband	Ja
Gehäusematerial	Metal,Plastic
Taschenlampen-Typ	Stirnband-Taschenlampe

