

## Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM  
Hersteller: Kingston  
Hersteller Artikel Nr: KF430C16BBA/32  
EAN: 0740617319460

### Hauptmerkmale

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung     | Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert  |
| Produkttyp              | Speichermodul   |
| Kapazität               | 32 GB   |
| Speichertyp             | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN   |
| Erweiterungstyp         | Generisch   |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC   |
| Geschwindigkeit         | 3000 MHz (PC4-24000)  |
| Latenzzeiten            | CL16 (16-19-19)   |
| Leistungsmerkmale       | On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, anpassbare RGB-Beleuchtung mit aggressivem Styling, ungepuffert |
| Spannung                | 1.35 V  |
| Metallüberzug           | Gold  |

