

Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Windows 11 Pro 64-bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20VE00RRGE
 EAN: 0196118309231

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	3 Zellen - bis zu 6 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Dual Tone Mineral Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.7 cm x 23.5 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
SAR	0,29 W/kg (Körper), 0,29 W/kg (Gliedermaße)

