

Lenovo V55t Gen 2-13ACN - Tower - Ryzen 5 5600G 3.9 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V55t Gen 2-13ACN 11RR - Tower - Ryzen 5 5600G / 3.9 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - DVD-Writer - Radeon Graphics - GigE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - schwarz mit silberner Einfassung - TopSeller

Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 11RR0001GE
 EAN: 0195890954653

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo V55t Gen 2-13ACN - Tower - Ryzen 5 5600G 3.9 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ	Personal-Computer - Tower
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor	AMD Ryzen 5 5600G / 3.9 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher	16 MB L3
Cache pro Prozessor	16 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2242 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	DVD-Writer
Kartenleser	3-in-1
Grafik-Controller	AMD Radeon Graphics Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk	GigE
Tastatur	Deutsch
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Farbe	Schwarz mit silberner Einfassung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 27.23 cm x 34 cm
Gewicht	4.7 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller

