

HP 17-cp0034ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 3 5300U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 17-cp0034ng - Ryzen 3 5300U - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1600 x 900 (HD+) - Radeon Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung und Unterseite), vertikal gebürstetes Muster mit Tastaturrahmen in IMR-Ausführung - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 46J82EA#ABD
 EAN: 0196068096922

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 17-cp0034ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 3 5300U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 3 5300U (3.8 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (2 x 4 GB (vom Kunde nicht zugänglich / nicht aufrüstbar))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1600 x 900 / HD+
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.75 Stunden
Farbe	Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung und Unterseite), vertikal gebürstetes Muster mit Tastaturrahmen in IMR-Ausführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm
Gewicht	2.07 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

