

Canon imageFORMULA R40 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0

Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA R40 -
Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex
- A4 - 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min.
(einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) -
automatischer Dokumenteneinzug (60
Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag -
USB 2.0



Gruppe: Scanner
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 4229C002
EAN: 4528472109664

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA R40 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3000 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3000 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Quittungen, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	60 Blätter
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 25 cm x 24.5 cm
Gewicht	2.8 kg