

Lenovo V15 IML - 39.6 cm (15.6") - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V15 IML 82NB - Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Iron Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 82NB003LGE
 EAN: 0195891509722

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo V15 IML - 39.6 cm (15.6") - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz (4.2 GHz) / 6 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Batterie	Bis zu 9 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.22 cm x 25.15 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.85 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

