

Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i5 11400H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1 - Core i5 11400H / 2.7 GHz - Windows 11 Pro 64-bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF GTX 1650 / UHD Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 21B1000WGE
 EAN: 0196118349503

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i5 11400H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 11400H / 2.7 GHz (4.5 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce GTX 1650 / Intel UHD Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 7.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Dual Tone Mineral Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.9 cm x 24.95 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert