

## Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i7 11800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1 - Core i7 11800H / 2.3 GHz - Windows 11 Pro 64-bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF RTX 3050 / UHD Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 21B1000XGE  
 EAN: 0196118349121

| Hauptmerkmale                       |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i7 11800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch |
| Produkttyp                          | Notebook  |
| Betriebssystem                      | Windows 11 Pro 64-bit - Deutsch   |
| Prozessor                           | Intel Core i7 (11. Gen.) 11800H / 2.3 GHz (4.6 GHz) / 24 MB Cache                                 |
| Speicher                            | 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)   |
| Speicherkapazität                   | 512 GB SSD - NVMe   |
| Optisches Laufwerk                  | Kein optisches Laufwerk   |
| Bildschirm                          | 39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung<br>1920 x 1080 / Full HD                               |
| Grafik                              | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel UHD Graphics  |
| Videospeicher                       | 4 GB GDDR6 SDRAM  |
| Tastatur                            | Deutsch   |
| Tastatur Hinterbeleuchtung          | Ja  |
| Numerische Tastatur                 | Ja  |
| Integrierte Webcam                  | Ja  |
| Netzwerk                            | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet  |
| Batterie                            | Bis zu 7.5 Stunden  |
| Sicherheit                          | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0)<br>Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck          |
| Farbe                               | Dual Tone Mineral Gray  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.9 cm x 24.95 cm x 1.99 cm  |
| Gewicht                             | 1.9 kg  |
| Lokalisierung                       | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland  |
| Hersteller-Vertriebsprogramm        | TopSeller   |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert  |