

HP 15-dw3263ng - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 15-dw3263ng - Core i7 1165G7 - Win 10 Home 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung und Unterseite), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 345G0EA#ABD
 EAN: 0195697674556

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 15-dw3263ng - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
Batterie	3 Zellen - bis zu 6.5 Stunden
Farbe	Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung und Unterseite), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.85 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

