

Google Pixel 6 - sorta seafoam - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Google Pixel 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM
- RAM 8 GB / 128 GB - OLED-Display - 6.4"
- 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x
Rückkamera 50 MP, 12 MP - front camera 8
MP - Telekom - sorta seafoam

Gruppe: Mobiltelefone
Hersteller: Deutsche Telekom
Hersteller Artikel Nr: 99932644



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Google Pixel 6 - sorta seafoam - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GB7N6
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.4") - 411 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor - mit Titan M2 security
Speicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 12
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.85 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	8 Megapixel f/2.0 - Fixfokus
Service Provider	Telekom
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 790 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 273 Stunden
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Sorta seafoam
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.8 mm x 8.9 mm x 158.6 mm
Gewicht	207 g
SAR	1,38 W/kg (Körper), 1 W/kg (Kopf)