Makita HR2470BX40 - Bohrhammer - 780 W



Produktbeschreibung:	Makita HR2470BX40 - Bohrhammer - 780 W - 3 Modi - SDS-plus - 2.4 Joules
Gruppe:	Elektrische Werkzeuge
Hersteller:	Makita
Hersteller Artikel Nr:	HR2470BX40
EAN:	0088381850551

Key Selling Points:

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Makita HR2470BX40 - Bohrhammer - 780 W
Produkttyp	Bohrhammer - 780 W
Drehbohrhammer-Modi	3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit	0 - 1100 1/min
Spannfuttertyp	SDS-plus
Einwirkungsenergie	2.4 Joules

What's in the Box:

- Bohrhammer
- Seitenhandgriff, Tiefanschlag, 5 Bohr-Bits
- Koffer

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.