

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite T2754MSC-B1AG - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: iiyama
 Hersteller Artikel Nr: T2754MSC-B1AG
 EAN: 4948570118632



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2754MSC-B1AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 12.1 cm x 41.85 cm
Gewicht	6.6 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA