

Gigabyte M34WQ - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte M34WQ - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
Hersteller: GIGABYTE
Hersteller Artikel Nr: M34WQ



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigabyte M34WQ - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.17 cm x 24.43 cm x 54.88 cm
Gewicht	10.22 kg