

### iiyama ProLite B1980D-W1 - LED-Monitor - 48 cm (19")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite B1980D-W1 - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - Mattes Weiß

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: iiyama  
 Hersteller Artikel Nr: B1980D-W1  
 EAN: 4948570119325



| Hauptmerkmale                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | iiyama ProLite B1980D-W1 - LED-Monitor - 48 cm (19")     |
| Gerätetyp                           | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19")    |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E   |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand    | 15 W   |
| Bildschirmtyp                       | TN   |
| Native Auflösung                    | 1280 x 1024 (DVI: 60 Hz, VGA: 60 Hz)                     |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>                                    |
| Kontrast                            | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)                          |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Gray-to-Gray)                                      |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                    |
| Eingangsanschlüsse                  | DVI, VGA   |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                 |
| Spannung                            | (50/60 Hz)   |
| Farbe                               | Mattes Weiß  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.1 cm x 21 cm x 42.15 cm                               |
| Gewicht                             | 4.9 kg   |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver                    |
| Kennzeichnung                       | TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA |

