

HP 17-cn0022ng - 43.9 cm (17.3") - Celeron N4020 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 17-cn0022ng - Celeron N4020 / 1.1 GHz
 - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 1600 x 900 (HD+) - UHD Graphics 600 - Wi-Fi 5, Bluetooth - Netzmuster mit strukturierter Oberfläche, Jet Black (Abdeckung und Unterteil), Tastaturrahmen in Starry Black - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 46J78EA#ABD
 EAN: 0196068096885

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 17-cn0022ng - 43.9 cm (17.3") - Celeron N4020 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz (2.8 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1600 x 900 / HD+
Grafik	Intel UHD Graphics 600
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.25 Stunden
Farbe	Netzmuster mit strukturierter Oberfläche, Jet Black (Abdeckung und Unterteil), Tastaturrahmen in Starry Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm
Gewicht	2.05 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

