

### HP 14s-dq2222ng - 35.6 cm (14") - Pentium Gold 7505 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 14s-dq2222ng - Pentium Gold 7505 - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Jet Black, matte Oberfläche - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: HP Inc.  
 Hersteller Artikel Nr: 33G62EA#ABD  
 EAN: 0195697601903



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 14s-dq2222ng - 35.6 cm (14") - Pentium Gold 7505 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Pentium Gold 7505 (3.5 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	35.6 cm (14") WLED 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 7.25 Stunden
Farbe	Jet Black, matte Oberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.4 cm x 22.5 cm x 1.79 cm
Gewicht	1.46 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

