

## iiyama ProLite E1980D-B1 - LED-Monitor - 48 cm (19")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite E1980D-B1 - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - mattschwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: iiyama  
 Hersteller Artikel Nr: E1980D-B1  
 EAN: 4948570119332

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite E1980D-B1 - LED-Monitor - 48 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 (DVI: 60 Hz, VGA: 60 Hz)
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.1 cm x 20.45 cm x 40.2 cm
Gewicht	3.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA

