

Bosch AXT 22 D - Schredder - elektrisch

Produktbeschreibung: Bosch AXT 22 D - Schredder - elektrisch -
2200 W - 41 1/min - 170 kg/h -
Schnittleistung: 38 mm - 31.3 kg

Gruppe: Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 0600803000
EAN: 3165140465304



Beschreibung:

Der Leisehäcksler AXT 22 D beeindruckt durch seine niedrigen Geräuschemissionen und seine kraftvolle Häckselleistung. Das optimierte Fräsrollen-Schneidsystem liefert bei einer Schneidekapazität von bis zu 38 mm einen Materialdurchsatz von 170 kg/h, während der niedrige Geräuschpegel für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgt. Dank des abnehmbaren Trichters benötigen Sie zum Verstauen 30 % weniger Platz als beim Vorgängermodell, d. h., dieses geräuscharme und gleichzeitig leistungsstarke Gartengerät ist verstaut nur noch 67 cm hoch.

Key Selling Points:

- Kraftvoll: Das optimierte Fräsrollen-Schneidsystem liefert enormen Materialdurchsatz bis zu 170 kg/h für bis zu 38 mm starke Äste
- Praktisch: macht sich 30 % kleiner als der Vorgänger dank abnehmbarem Trichter - verstaut nur 67 cm hoch
- Leise: geringe Geräuschemissionen für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Selbsteinziehend und leise für höchst komfortables Häckseln
- Schneidekapazität bis zu 38 mm für kraftvolles Häckseln
- Abnehmbarer Trichter für leichte Befüllung und komfortables Häckseln
- Abgeschirmtes Schneidwerk für mehr Anwendungssicherheit
- Fräsrollen-Schneidsystem mit optimiertem Walzendesign



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch AXT 22 D - Schredder - elektrisch
Produkttyp	Schredder - Trommel - elektrisch
Leistung	170 kg/h
Drehmoment	600 N·m
Geschwindigkeit	41 1/min
Max. Schnittkapazität	38 mm
Behälterkapazität	53 L
Gewicht	31.3 kg

