

Brother P-Touch PT-D600VP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer

Produktbeschreibung: Brother P-Touch PT-D600VP -
Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer -
Rolle (2,4 cm) - 180 x 360 dpi - bis zu 30
mm/Sek. - USB - Cutter - 7-zeiliger Druck

Gruppe: Drucker
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr.: PTD600VPZG1
EAN: 0012502639428,4977766746151

Beschreibung:

Das PT-D600VP ist der professionelle Partner für Ihren Arbeitsplatz. 14 eingebaute Schriftarten, 8 Schriftgrößen sowie 10 Schriftstile helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Etiketts. Die genannten Textattribute können wahlweise auf das gesamte Etikett oder zeilenweise eingestellt werden. Die Etiketten können mit bis zu 30 mm/Sekunde ausgedruckt und mittels der automatischen Schneideeinheit zuverlässig geschnitten werden.

Über die USB-Schnittstelle können am PC Layouts professionell gestaltet und ausgedruckt werden. Dank der bedienerfreundlichen Brother Editor-Software können alle in Windows/Mac installierten Schriften und Symbole verwendet werden. Es können Verknüpfungen zu Datenbanken oder Add-Ins zu Microsoft Excel, Word und Outlook gesetzt werden. Außerdem kann bei Bedarf auch die Druckauflösung auf bis 180 x 360 dpi eingestellt werden, beispielsweise zum Ausdruck von Logos oder Symbolen. Besonderheit des PT-D600VP ist das hintergrundbeleuchtete 3-zeilige 20 Zeichen Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes wiedergeben kann. Schon während der Erstellung Ihres Etiketts können Sie nahezu 1:1 das spätere Layout über den Eingabemodus „Etikettenansicht“ begutachten. Dies hilft zur Vermeidung unnötiger Ausdrücke.

Dank integrierter editierbarer Vorlagen können Etiketten für diverse Anwendungszwecke, wie z. B. für Typenschilder, Kabel oder Ordner schnell und einfach erstellt werden. Auch vorformatierte Etikettenvorlagen mit häufig verwendeten Begriffen wie "Vertraulich", "Vorsicht" oder "Handys ausschalten" sind im PT-D600VP enthalten. Weitere Vorlagen können per Download auf das Gerät geladen werden.

Die laminierten Brother TZe-Schriftbänder wurden unter extremen Bedingungen getestet und werden auch enormen Ansprüchen gerecht. Laminierte TZe-Etiketten sind resistent gegen Wasser, Abrieb, Hitze, Kälte, Licht und auch gegen die meisten Chemikalien.

Key Selling Points:

- Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- 3 Zeilen à 20 Zeichen Farbdisplay
- USB-Schnittstelle
- Automatische Schneideeinheit



- Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Max. Druckhöhe 18 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-D600VP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Gewicht	950 g
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	24 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 x 360 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Schriftarten	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Atlanta, Adams, Sofia
Schriftgrößen	9 Punkt, 6 Punkt, 42 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt, 48 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Fett, vertikal, unterstrichen
Funktionen	7-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	3 Zeilen x 20 Zeichen
Tastatur	QWERTZ / 62 Tasten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.1 cm x 19.2 cm x 8.6 cm

Product Features:

- **Einfach professionell**
Das PT-D600VP ist der professionelle Partner für Ihren Arbeitsplatz. 14 eingebaute Schriftarten, 8 Schriftgrößen sowie 10 Schriftstile helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Etiketts. Die genannten Textattribute können wahlweise auf das gesamte Etikett oder zeilenweise eingestellt werden. Die Etiketten können mit bis zu 30 mm/Sekunde ausgedruckt und mittels der automatischen Schneideeinheit zuverlässig geschnitten werden.
- **PC-Zugang**
Über die USB-Schnittstelle können am PC Layouts professionell gestaltet und ausgedruckt werden. Dank der bedienerfreundlichen Brother Editor-Software können alle in Windows/Mac installierten Schriften und Symbole verwendet werden. Es können Verknüpfungen zu Datenbanken oder Add-Ins zu Microsoft Excel, Word und Outlook gesetzt werden. Außerdem kann bei Bedarf auch die Druckauflösung auf bis 180 x 360 dpi eingestellt werden, beispielsweise zum Ausdruck von Logos oder Symbolen.
- **Farbdisplay**
Besonderheit des PT-D600VP ist das hintergrundbeleuchtete 3-zeilige 20 Zeichen Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes wiedergeben kann. Schon während der Erstellung Ihres Etiketts können Sie nahezu 1:1 das spätere Layout über den Eingabemodus "Etikettenansicht" begutachten. Dies hilft zur Vermeidung unnötiger Ausdrücke.
- **Individuelle Etiketten**
Dank integrierter editierbarer Vorlagen können Etiketten für diverse Anwendungszwecke, wie z.B. für Typenschilder, Kabel oder Ordner schnell und einfach erstellt werden.

What's in the Box:

- Brother P-Touch PT-D600VP
- 1 Schriftband-Kassette mit TZe-Laminatband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
- USB-Kabel
- Netzteil

- Hartschalenhülle