

Epson EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung:	Epson EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB, LAN, Wi-Fi - weiß
Gruppe:	Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller:	Epson
Hersteller Artikel Nr:	C11CJ60407
EAN:	8715946698083



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max.	33.6 Kbps
Faxübertragungsgeschwindigkeit	
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.1 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm
Gewicht	6.7 kg
Farbe	Weiß

