

### Dell Latitude 5520 - 39.624 cm (15.6") - Core i7 1185G7 - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD

Produktbeschreibung: Dell Latitude 5520 - Core i7 1185G7 / 3 GHz - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.624 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 6, Bluetooth - Grau - Windows 10 Pro 64-Bit-Version (mit Windows 11 Pro 64-bit Lizenz) - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Dell  
 Hersteller Artikel Nr: 03F7V  
 EAN: 5397184662625

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Latitude 5520 - 39.624 cm (15.6") - Core i7 1185G7 - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit + Windows 11 Pro 64-bit Lizenz - Mehrsprachige Benutzerschnittstelle
Plattform-Technologie	Intel vPro Plattform
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1185G7 / 3 GHz (4.8 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.624 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll)
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	4 Zellen
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.78 cm x 23.62 cm x 2.215 cm
Gewicht	1.59 kg
Preistyp	Build To Stock (BTS)
Services im Bundle	1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie

