

Epson EcoTank ET-2856 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-2856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 10.5 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB, Wi-Fi - weiß

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CJ63406
 EAN: 8715946686387



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-2856 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	90 x 130 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm
Gewicht	5.4 kg
Farbe	Weiß

