

## Basic Optical Mouse



White	Black
SKU P58-00058	SKU P58-00057
EAN 885370433777	EAN 885370433760
SD verfügbar	SD verfügbar



### Verpackung / Garantie

Maße: n. b.  
 Blisterverpackung: n. b.  
 Hänger: n. b.  
 Garantie: 3 Jahre

## Das Produkt

Die **Basic Optical Mouse** ist das preiswerte Einsteiger-Modell von Microsoft: Präzise optische Technologie zum günstigen Preis, verpackt in zwei attraktive Gehäusevariationen.

## Die Top-Verkaufsargumente

- **Robustes und langlebiges Gehäusedesign** für den alltäglichen Einsatz
- **Optischer Sensor** mit einer Auflösung von 800 DPI
- **Drei Tasten** inklusive leichtgängigem Scrollrad
- **Symmetrisches Gehäusedesign** – für Rechts- und Linkshänder geeignet
- **Plug & Play** – ohne Softwareinstallation einstecken und loslegen
- **Ansprechendes Design** mit hochglänzenden, farblich abgestimmten Gehäuseschalen

## Die Zielgruppen

- HomeOffice-Anwender
- Unternehmen
- Preisbewusste Kunden

## Auf einen Blick

- Sehr günstiger Preis
- Unkomplizierte Installation
- Optische Technologie
- Für Rechts- und Linkshänder

## Systemvoraussetzungen

Windows XP (SP2), Vista, Windows 7.  
 Mac OS X ab Version 10.2, USB-Anschl.,  
 100 MB freier Festplattenspeicher

## Benefits

1. Preiswerte und solide Maus in bewährter Microsoft-Qualität
2. Verschleißarmer optischer Sensor mit einer Auflösung von 800 DPI
3. Schnelle und unkomplizierte Plug & Play Installation ohne Software

## Werbekurztext

Solide und preiswerte optische Maus mit optischem Sensor, 800 DPI Auflösung, drei Tasten inklusive Scrollrad, für Rechts- und Linkshänder, unkomplizierte Installation ohne Software.

