

Gigabyte G34WQC A - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte G34WQC A - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") - 3440 x 1440 QHD @ 144 Hz - VA - 350 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: G34WQC A
 EAN: 4719331822842



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte G34WQC A - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 3440 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.889 cm x 23.481 cm x 48.879 cm
Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4