

DYMO LabelMANAGER 280 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer

Produktbeschreibung: DYMO LabelMANAGER 280 -
Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer -
Rolle (1,2 cm) - USB - Cutter

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Dymo Corporation
 Hersteller Artikel Nr: S0968950
 EAN: 3501170968956



Beschreibung:
 Mithilfe des portablen DYMO LabelManager 280 können Sie alles auf einfache Weise ordnen. Schließen Sie ihn an Ihren PC- oder Mac an, um Ihre Etiketten mit Schriftarten und Grafiken von Ihrem Computer individuell zu gestalten. Geben Texte schnell, bequem und einfach auf der länderspezifischen QWERTZ-Tastatur ein. Bearbeiten Sie Texte rasch mithilfe von Schnellzugriffstasten. Vermeiden Sie die mit Wegwerfbatterien verbundenen Kosten und den Abfall - mit dem Akkusatz heißt es einfach aufladen, eingeben und drucken.



- Key Selling Points:**
- Keine Software zum Installieren
 - Akkusatz wird über den USB-Anschluss aufgeladen
 - Kein Netzadapter und keine AA-Batterien erforderlich
 - Dank der geringen Abmessungen haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch
 - Einfach mitzunehmen und an jedem Laptop anschließbar



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DYMO LabelMANAGER 280 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	395 g
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB
Medientyp	Selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder	D1-Schriftband
Schriftarten	6 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte	Unterstrichen, 6 Stile
Tastatur	AZERTY
Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.75 cm x 20.6 cm x 4.65 cm



- What's in the Box:**
- DYMO LabelMANAGER 280

- Bandkassette - Schwarz auf Weiß - Dymo D1
- USB-Kabel
- Netzteil

